


氟树脂软管



公制尺寸								
口径	TH0402	TH0425	TH0604	TH0806	TH1075	TH1008	TH1209	TH1210
外径 mm	4.0	4.0	6.0	8.0	10.0	10.0	12.0	12.0
内径 mm	2.0	2.5	4.0	6.0	7.5	8.0	9.0	10.0

使用流体	水 空气 惰性气体							
最高使用压力 (MPa)	20°C	2.3	1.7	1.5	1.0	0.7	1.0	0.7
	100°C	0.85	0.6	0.55	0.4	0.25	0.4	0.25
	200°C	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
	参见最高使用压力							
最小弯曲半径	mm	15	20	35	60	95	100	130
使用温度	空气 惰性气体: -20-200 °C; 水: 0-100 °C (但未冻结)							
材质	FEP (聚四氟乙烯六氟丙烯合成树脂)							

- ◆ 介质是液体的场合，冲击压力控制在最高使用压力以下，若冲击压力超过最高使用压力，会导致管接头破损，管破裂。另：由于绝热压缩，有异常温度上升的场合，也会导致管破裂。
- ◆ 请避免在摇动的场合使用FEP管，最高使用压力应当低于管和接头的规格所允许的数值。长期使用或者高温使用的时候，有材质的变化可能导致泄露，因此请定期维护，一旦确定异常情况，请立刻更换为新品。
- ◆ 在最小弯曲半径值以下使用的场合，管有弯折的可能，所以配管需留有余量。